

SKYE



Beschrijving model

Design: Georg Appeltshauser.

Frame: zitting, voetgedeelte, rugleuning en armleuningen, metalen structuur met hoekversterkingen.

Mechaniek: gepatenteerd, ontworpen op duurzaamheid. Alle draaipunten met onderhoudsvrije ongeleerd stalen glijlagers.

Werking: gescheiden instelling van voetgedeelte en rugleuning via twee 24 Volt motoren. Voetgedeelte en rugleuning kunnen onafhankelijk van elkaar in elke gewenste positie blijven staan. Bij het uitschuiven van het voetgedeelte helt de zitting naar achteren, het zitcomfort wordt daardoor in de actieve relaxpositie duidelijk verhoogd. Bij het achterover laten gaan van de rugleuning ontstaat een extreem lang voetgedeelte van max. 110 cm.

Motoren: twee 24 Volt lineaire motoren met overbelastingsbeveiliging en eindschakelaar.

Energie: standaarduitvoering met lichtnet aansluiting 230 Volt en voeding 24 Volt. Speciale uitvoering met ACCU 24 Volt en externe lader 230/ 24 Volt, ACCU geïntegreerd in de rugleuning. Extra oplaadkabel om gemakkelijker toegang.

Bediening: bedieningselement zichtbaar of niet geïntegreerd in het zijgedeelte. Naar keuze voor links- of rechtshandigen.

Kussens: Zitting: Bultex meerlaags opbouw met elastische en comfortlaag. Rugleuning met speciale vulling sparen voor extra comfort en ingebouwde lendensteun. Armleuning met extra zachte vulling om de bekleding te sparen.

Afwerking bekleding: vlot afgewerkt met stof en leer. Kantnaden met sierkapnaad.


Nekkussen: Nekkussen met lus en tegengewicht.

Zitcomfort: ergonomisch vormgegeven zitting-/rugleuning-profiel met extra zachte laag. Extra lang voetgedeelte van max. 110 cm. Ligpositie bevordert de ontlasting van hart en bloedsomloop.

6-Kruisvoet: Vlakke stalen voet en parelglans verchromd, desgewenst in gootglans chroom of in conform RAL gecoat. Draailager met stalen glijlagers. Draaicirkel van de lichtnetversie beperkt tot 340°, accu-versie vrij draaibaar.

Stroomaansluitingen: met EU-stekker plat 230 Volt, desgewenst exportuitvoering in overleg.

Veiligheid: Het voetgedeelte is ontworpen om er de voeten op te laten rusten en maximaal belastbaar met 30 kg. Houd er ook rekening mee, dat de stoel is ontworpen voor een maximale belasting van 120 kg.



MODEL

FM-0141/11

Relaxfauteuil met motor
Standaarduitvoering N = netvoeding
Speciale uitvoering A = accuvoeding

FM-0141/97

Nekkussen met lus en
teggengewicht

MATEN CM

Breedte	70	31
Diepte	90/181	5
Hoogte	111	29 (Lus 47)
Speciale Hoogte	---	
Diepte zitting	51/ max.110	
Zithoogte	42,5	
Speciale Zithoogte	45/47,5	Meerprijs:
Hoogte armleuning	56	

BENODIGDE STOF/LEER

Zelfkant voor m1 /140	4.00	0.60
Snijkant vóór m1 /140	4.00	0.60
Leer m2	6.46	0.70

PRIJZEN EURO

bij ingezonden stof*	
bij ingezonden leer*	
(*zie pagina 5)	
Stof prijsgroep 05	
(**zie pagina 98 van de	
geldige prijslijst 2013) 07	
15	
19	
Leer prijsgroep F	
A	
K	
N	
Leerkleur op verzoek W***	

*** Beschrijving zie pag. 93
van de geldige prijslijst 2013

BESTELGEGEVENS

Motoren:

standaarduitvoering: N = netvoeding
Speciale uitvoering: A = accuvoeding

Meerprijs:

Bedieningsknoppen:

standaarduitvoering in de armleuning onder de bekleding geïntegreerd voor rechts/links handigen
Speciale uitvoering: losse handbediening met spiraalkabel

Meerprijs:

Paneel zichtbar:

Standaard:rechts, op aanvraag links. Alu geanodiseerd of zwart

Meerprijs:

Lading kabel:

boven, voor eenvoudiger gebruik

Meerprijs:

6-Kruisvoet:

standaarduitvoering: chroom-parelglaas

speciale uitvoering: chroom-glaas

Meerprijs

speciale uitvoering: met RAL-coating (zie pagina 6)

Meerprijs

Draaivoet:

standaarduitvoering: chroom-parelglaas

speciale uitvoering: chroom-glaas

Meerprijs:

speciale uitvoering: met RAL-coating (zie pagina 6)


Meerprijs

Alle poten worden geleverd met losse beschermoppen (glijders) voor tapijt- en parketvloeren.

Naaduitvoeringen

SHELBY

Kapnaad:



Milieubalans

Frame: de stalen constructie is niet behandeld en volledig recyclebaar.

Kussens: het gebruikte polyurethaanschuim is met waterdamp opgeschuimd en vrij van CFK's.

Gebruikte lijm: een aanzienlijk deel van de gebruikte lijm is inmiddels op waterbasis. Voor technisch moeilijke lijmverbindingen wordt lijm met een gereduceerd oplosmiddelenaandeel gebruikt.

Mechaniek: alle bewegende onderdelen zijn geschroefd en kunnen gemakkelijk worden vervangen.

Slijtende onderdelen: alle slijtende onderdelen (gasdrukveer) kunnen gemakkelijk worden vervangen.

Lederen bekleding: voor ons nerfleur worden verfsoorten gebruikt die na het fabricageproces vrij van oplosmiddelen zijn. FSM verwerkt sinds 1985 chroom-arme en oplosmiddelvrije leersoorten die ruim voldoen aan de Duitse milieunormen.